

# GI-177A

## DESCRIPCIÓN

El GI-177A es un activador único que se emplea en vez del GI-1000A con el propósito de dar una velocidad *extremamente* rápida de trabajo y de vulcanización. Este activador fue diseñado por el empleo con cualquier base tipo GI para remendar, reparar, o “pegar” silicones del tipo RTV-2. Está disponible con una velocidad de vulcanización de un minuto en el color rojo, o una velocidad de vulcanización de cinco minutos en el color azul. También está disponible en un estado transparente.

## INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

Mezclar 10 partes por peso de la base GI con una parte por peso del GI-177A en un recipiente. Revolver bien y rápidamente a mano hasta que se revele un color uniforme.

Inmediatamente poner la materia mezclada en el área que será reparado. Usar un dispositivo retenedor si se necesita para mantener juntos los pedazos o las costuras. Un vulcanizado completo se obtendrá en aproximadamente 30 minutos.

**Este activador *no* se recomienda como un activador para hacer moldes. Las velocidades de vulcanización y trabajo están demasiado cortas para asegurar técnicas correctas de moldear. Asegúrese de que el área reparado esté limpio antes de aplicar la mixtura del GI-177A y la base GI ya que algunas materiales dejarán residuos y servirán como una emisión, causando la exfoliación o delaminación.**

*La información contenida en esta hoja de información del producto se basa en fuentes que se creen correctas. Se lo ofrece de buena fe, pero sin garantía ya que las condiciones del empleo están fuera de nuestro control. El cliente asume todos los riesgos del uso del producto*



**Silicones, Inc.**

*RTV-2 Silicones Since 1974*

P.O. Box 363  
High Point, NC (USA) 27261  
Tel: 336.886.5018  
Fax: 336.886.7122  
[www.silicones-inc.com](http://www.silicones-inc.com)